

2.型番 :
Model No.

	SA-1000-M408A
	SA-1000-M415A
	SA-1000-M420A
	SA-1000-M430A
	SA-1000-M440A


5.保管温度 : -10℃ — +40℃
Storage Temperature
Range

If there is any discrepancy between English and Japanese, the Japanese version should take precedence over the English one.

			-				-								
TYPE		OM CODE													

5					
4					
3					
2					
1					
MARK 改 版	DATE 日 付	REVISION RECORDS 改 版 記 事			SIGN 担 当
APPROVED 承認	CHECKED 照 査	DRAWN 作 成	NAME 名 称	製品仕様書(標準品)	ISSUED 出図
2015/7/6 Y.Shigeno	2015/7/3 D.Sato	2015/6/24 T.Miura	REFERENCE No 参照仕様		
			DRAWING No 図面番号	SA-1000A3	
CODE 管理番号	SA-1000-03_00		* 出図印なき仕様は参考仕様とする  株式会社		

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORDS 改 版 記 事	SIGN 担当
△			
△			
△			



型 番	L ₁	L ₂
SA-1000-M408A	8.0	4.5
SA-1000-M415A	15.0	8
SA-1000-M420A	20.0	8
SA-1000-M430A	30.0	8
SA-1000-M440A	40.0	8

1	Hex-Metal Post M4(Male-Female) 六角メタルポスト M4(オス-メス)	1	Brass 黄銅	—	Nickel plated ニッケルめっき	
No. 番号	PARTS NAME 部 品 名	Q' TY 個 数	MATERIAL 材 質	UL	FINISH 処 理	REMARKS 備 考
APPROVED 承認	Y.Shigeno 2015.7.6	GENERAL TOLERANCE 一般公差	NAME 名 称	SA-1000-M4**A 外観図		ISSUED 出 図
CHECKED 照 査	D.Sato 2015.7.3	UNDER 1.00 未満	CUSTOMER カスタマー			
DRAWN 製 図	T.Miura 2015.6.24	1.00 ~ 4.99 ± 0.3	DRAWING No. 図面番号		REVISION 改 版	
DESIGNED 設 計		OVER 5.00 以上			00	
UNIT 単 位	mm	SCALE 尺 度	SA-1000A3		PAGE ページ	1/1
		4:1				