SIEMENS

数据页 **6ES7923-0CB00-0DB0**



CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 10.0M

连接导线，屏蔽 用于 SIMATIC S7-300/1500 在前连接器模块与 连接模块 16x0.14 mm2 之间 带 IDC 连接器， 长度 = 10.0 m

| | |
|---|---|
| 目标系统 | SIMATIC S7-300 / 1500 |
| 应用适宜性 | 数字和模拟式 I/O 模块 |
| 产品类型名称 | 全模块化接口 |
| 产品名称 | 预制的圆形电缆 |
| **运行数据 / 标题** | |
| 工作电压 / DC 时 | |
| ● 额定值 | 24 V |
| ● 最大值 | 60 V |
| 环境温度 | |
| ● 运行期间 | 0 ... 60 °C |
| ● 存放期间 | -30 ... +70 °C |
| 联合作用的适宜性 | |
| ● PLC 输入卡 | 是 |
| ● PLC 输出卡 | 是 |
| 应用适宜性 | |
| ● 数字信号传输 | 是 |
| ● 模拟信号传输 | 是 |
| **产品特点、功能、组件 / 概述 / 标题** | |
| 通道数量 | 8 |
| 导线的规格 | 圆形电缆 |
| 导线长度 | 10 m |
| 极数 | 16 |
| 导线数量 / 连接导线 | 16 |
| 导线截面 / 额定值 | 0.14 mm² |
| 颜色 / 电缆护套的 | 黑色 |
| 外径 / 电缆护套的 | 7 mm |
| 材料 / 连接导线的电缆护套 | PVC |
| 屏蔽层规格 | 编织护套 |
| 插头型号 | IDC 连接器 |
| 电气连接规格 / 外壳上 | 端子板 |
| 极数 / 在第一个接口处 | 16; 前连接器模块侧 |
| 电气连接规格 / 现场侧 | 端子板 |
| 极数 / 在第二个接口 | 16; 终端模块侧 |
| 资格证明 | |


保留变更权利
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● cULus 许可 | 否 |
| 参考标示 / 符合 IEC 81346-2:2009 | WG |
| 净重 | 0.68 kg |

上一次修改: 2024/5/22


保留变更权利
© Copyright Siemens