

20 Pack Cable Raceway T Connector for CBMWWD3211 - Cable Management
Accessories - 3 Way Raceway Fitting Connectors - T Type Connector - Wiring Duct Tee
Connector - UL Rated - TAA

N° de produit: CBMWWD3211T



Ce pack de 20 raccords en T fonctionne avec le système de chemin de câbles CBMWWD3211 de StarTech.com.

Utilisez ces barres en T avec le chemin de câbles CBMWWD3211 de StarTech.com pour en assembler trois et former un angle droit en T dans votre bureau ou salle de serveurs.

Fabriqués en ABS auto-extinguible robuste et également résistant à la déformation, ces raccords en T sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale).

Reliez ce raccord en T à d'autres accessoires afin d'apporter une touche finale à votre chemin de câbles CBMWWD3211 de StarTech.com

Le coupleur (CBMWWD3211C) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et prolonge la longueur totale du conduit.

La pièce d'extrémité (CBMWWD3211E) (pack de 20) termine proprement votre chemin de câbles.

Le coude intérieur (CBMWWD3211I) relie deux chemins de câbles à l'intérieur des coins à un angle de 90 degrés.

Le coude latéral (CBMWWD3211L) relie deux chemins de câbles et les fait remonter le mur à un angle de 90 degrés.

Le coude extérieur (CBMWWD3211O) (pack de 20) relie deux chemins de câbles autour des coins à un angle de 90 degrés.

Ces coudes extérieurs sont conformes à la norme TAA. StarTech.com est le choix privilégié par les

professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Spécifications techniques

- **APPORTEZ UNE TOUCHE FINALE à VOTRE GUIDE-CÂBLES** : utilisez des raccords en T (lot de 20) pour relier trois chemins de câbles CBMWWD3211 de StarTech.com et créer une branche en T à angle droit dans votre espace de travail.
- **RÉSISTANCE INDUSTRIELLE** : fabriqués en ABS résistant à la déformation, ces raccords en T sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité UL 94HB (combustion horizontale), auto-extinguibles.
- **AUTRES ACCESSOIRES DE CHEMIN DE CÂBLES** : coupleur (CBMWWD3211C), embout (CBMWWD3211E), coude intérieur (CBMWWD3211I), coude latéral (CBMWWD3211L), coude extérieur (CBMWWD3211O) ; vendus séparément
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : angle de 90° | largeur du connecteur : 32 mm | hauteur du connecteur : 11 mm | blanc | homologué UL | homologué UL 94HB | RoHS
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM** : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ces raccords en T de conduite de câblage sont garantis à vie par StarTech.com et bénéficient de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 en Amérique du Nord

Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Blanc
Type de boîtier	ABS
Longueur du produit	2.6 in [6.6 cm]
Largeur du produit	3.8 in [9.7 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.3 cm]

Poids du produit 0.3 oz [8.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 7.5 in [19.0 cm]

Largeur du Paquet 10.4 in [26.5 cm]

Hauteur du Paquet 2.8 in [7.2 cm]

Poids brut 6.3 oz [178.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 20 - Raccords en T

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis