



### Hauptmerkmale

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Baureihe                     | Harmony XD2                      |
| Produkt- oder Komponententyp | Komplette Joystick-Steuereinheit |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | XD2                              |
| Montagedurchmesser           | 30 mm                            |
| Verkauf je unteilbare Menge  | 1                                |

### Zusatzmerkmale

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Betriebs-Positionsinformation         | Alle Positionen   |
| Betriebs-Richtungsinformation         | 2 Richtungen  |
| Typ und Zusammenstellung der Kontakte | 1 Wechslerkontakt für mit Sprungfunktion  |
| Kurzschlusschutz                      | 10 A gG (gl) Neozed Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1  |
| Elektrische Lebensdauer               | 1000000 Zyklen, AC-15 bei 230 V<br>1000000 Zyklen, AC-15 bei 127 V<br>1000000 Zyklen, DC-13 bei 24 V<br>1000000 Zyklen, DC-13 bei 48 V<br>1000000 Zyklen, DC-13 bei 120 V<br>1000000 Zyklen, AC-15 bei 48 V |
| Überspannungskategorie                | Klasse I entspricht IEC 61140   |

### Montage

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                     |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                     |
| Vibrationsfestigkeit             | 25 gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit                   | 50 gn entspricht IEC 60068-2-27                 |
| Schutzart (IP)                   | IP40 entspricht IEC 60529                       |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| REACH free of SVHC                  | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)   |
| Mercury free                        | Ja  |
| RoHS exemption information          | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Umweltpunktdeklaration              | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |