

KERN CM60-2N

Die Praktische mit Klappdeckel

KERN®



Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia tascabili

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	135 x 205 x 32 mm
Peso lordo:	306 g
Peso netto:	180 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	85 x 130 x 25 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	Plastica
Superficie di pesata (LxP):	70 x 80 mm

Sistema di misurazione

Divisione [d]:	10 mg
Intervallo di riscaldamento:	30 min
Linearità:	30 mg
Peso di calibrazione consigliato:	50 g (M2)
Portata [Max]:	60 g
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilità:	20 mg
Risoluzione:	6000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione:	2 s
Unità di misura:	g tI (Tw) tol

Display

Altezza cifre di display:	1,200 cm
---------------------------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 °C
Temperatura d'impiego massima:	35 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Autonomia:	30 h
------------	------

Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificato DAkkS: 963-127

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com