

**CODE ARTICLE: 2232231
POLYTRIL™ BLACK**

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2232231

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Légère & Moyenne

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN**Industrie**

- Environnement ATEX

Utilisation du produit

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté en polyamide noir
Enduction nitrile noir, imperméable aux huiles sur la paume et le bout des doigts
Poignet élastiqué

Avantage**COMFORT**

La technique du tricotage permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité. Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire. Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision. Le dos aéré assure une respirabilité optimale.

Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.

Le filament de la fibre est réduit pour les manipulations les plus délicates et peut être lavé pour une utilisation durable.

RESISTANCE

L'enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts offre une bonne résistance à l'abrasion et une excellente imperméabilité aux huiles.

HYGIENE

La couleur noire offre une meilleure protection contre la saleté et prolonge ainsi la durée d'utilisation.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté en polyamide noir

Enduction nitrile noir, imperméable aux huiles sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Polyamide et nitrile

Longueur

23 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2232231 XX

EN 420

EN 388 : 4121

Certifications

Declaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

N°0075/797/162/05/07/0173

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

N°0075/797/162/05/07/0173

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être lavé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety.

© Honeywell International Inc.