



MANCHETTE MAXICUT® ULTRA™ 89-5745CH

Manchettes MaxiCut® Ultra™ résistantes aux coupures niveau 4C, confortables, ajustées, avec passe-pouce, lavables à 40°C et vendues par paire.

Marque :	ATG
Reference :	AT895745-CH
Type de gant :	Manchette
Protection :	Coupure
Niveau protection coupure :	C
Milieu :	Sec
Matériau support :	Nylon
Norme :	NF EN 388
Catégorie EPI :	2
Métier :	Manutention lourde, Manutention légère, Industrie / Maintenance
Taille :	10,12,07

Manchettes MaxiCut® Ultra™, passe-pouce intégré pour limiter le glissement et maintenir la manchette en place. Protection contre les coupures de niveau 4C. Maintien optimal sur l'avant-bras et le bras pour une protection efficace. Tricot vanisé en nylon : ajustement parfait, sensation de fraîcheur, réduction des irritations cutanées. Vendues par paire. Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos manchettes restent fraîches et propres. Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance. Composition : Support tricoté vanisé Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité, FDV (fibres de verre), Polyester. Enduction : Non enduit. Épaisseur : 1.10 mm. Longueur : 45cm. Taille : 07, 10 et 12. Conditionnement : 72 ou 12. Norme(s) : EN 388:2016 + A1:2018: 2442C. CE Cat II.

