



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman Hand Light
Produkt- oder Komponententyp	Beleuchtung
Lichtquelle	LED

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Außeneinsatz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	3,7 V
Betriebsleistung in W	3 W
Batterietyp	1,5 AH x Lithium 3,7 V 3 h 8 Std
Lichtfluss	280 lm
Farbtemperatur	6000...7000 K
Material	Kunststoff
Produktgewicht	155 g

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK07
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...40 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.