

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (19 PZ)

519/606AEB

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso gr

U05190770

104x188x45

500

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



243 1/4 - Portabussole con impugnatura

1

-



241 1/4 - Snodo cardanico

1

-


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 240 1/4 - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
 237 B 1/4 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	1	-
 236 1/4 - Prolunghe	2	50-100
 235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	13	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
 519/606AV - Modulo in termoformato vuoto	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.