

MANCHONS RETRACTABLE A FROID

Fiche technique – Novembre 2008

Tubes PST™ rétractables à froid

Tubes pré-expansés montés sur une bague applicatrice.
Isolation électrique Basse Tension et protection mécanique.
Assurent une étanchéité parfaite, grâce à la permanence de leurs propriétés élastiques.
Installation simple, sans outil ni chalumeau.
Résistant à l'humidité, aux acides et alcalis, à l'ozone et aux UV.
Plus de 20 ans d'expérience.



▶ Tubes à base de caoutchouc EPR - Série 8420

Isolation jusqu'à 1 000 V.
Paroi épaisse pour résister aux chocs.



Référence	Diamètre minimum d'application (mm)	Diamètre maximum d'application (mm)	Longueur du tube après retrait à vide (mm)	Code commande
8424-8	3,0	20,9	203	80412
8425-8	10	20,9	203	80413
8426-9	13,0	30	229	80414
8426-11	13,0	30	279	80415
8427-6	17,5	35	152	80421
8427-12	17,5	35	305	80416
8427-16	17,5	35	406	80417
8428-6	24,1	49,3	152	80423
8428-12	24,1	49,3	305	80418
8428-18	24,1	49,3	457	80419
8429-6	32,5	67,8	152	80424
8429-9	32,5	67,8	229	80425

Autres dimensions, nous consulter.

3M France
Marchés Electriques

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Information Clients : 0810 331 300
Fax : 01 30 31 68 33
<http://www.3m.com/fr/produits-electriques>

3M