

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CC
Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	5-60 °C
Angezeigte Information	Temperatur in °C

Zusatzmerkmale

Eingangsspannung	250 V
Sensortyp	Bimetall
Aufbau und Typ des Anschlusses	1 Schließer/Öffner
Kontaktwiderstand	< 10 MOhm
Lebensdauer in Zyklen	>= 100000 Zyklen
Maximale Schaltleistung	30 W DC 10 A 250 V AC induktiv 4 A 250 V AC induktiv pf: 0.6
Elektrische Verbindung	4 terminals 2,5 mm ²
Montagevariante	Befestigt
Höhe	Ausserhalb : 68 mm
Breite	Ausserhalb : 56 mm
Tiefe	Ausserhalb : 44 mm
Produktgewicht	100 g
Montageort	Auf Montageplatte 35-mm-DIN-Schiene Spacial-Profil Quertraversen
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20-80 °C
Schutzart (IP)	IP20
Hysterese	7 %
Anzahl von Ausgängen	1 Ausgänge heating function 1 Ausgänge ventilation function
Material	PC
Farbe	Lichtgrau

Flammenfestigkeit	Self-extinguishing entspricht UL94 (material V0)
Produktzertifizierungen	UL

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform 
------	--

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
