

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

单模OS2双芯跳线，LC-ST，UPC端面，长度2米



优势

- 玻璃光纤，8字光缆跳线
- 无卤阻燃材料制成，符合RoHS
- 卓越的机械和光学属性
- 室内使用，适用于光纤分配和终端设备
- 无卤阻燃材料制成，符合RoHS
- 所有组件均满足UL 94，V0
- 满足光学和机械性能的工业标准
- 插入损耗 ≤ 0.5 dB（根据情况不同改变）
- 采用UPC抛光的连接器，可达到理想的衰减值

商业数据

订货号	1115595
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNIBC
产品关键代码	ABNIBC
GTIN	4063151038779
单件重量（含包装）	32.7 g
单件重量（不含包装）	21 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	预安装数据电缆
位数	2
连接图表	LC/UPC-ST/UPC连接器

电气特性

传输介质	单模玻璃光纤
传输速率	100 GBit/s

机械特性

短期/长期张力强度	70 N
-----------	------

机械参数

插/拔周期	≥ 500
-------	-------

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
外护套, 材料	LSZH

尺寸

外部尺寸

最小外径	2 mm
最大外径	4 mm

连接器

连接1

类型	插头 LC 双工
保护等级	IP20

连接2

类型	插头 2x ST
保护等级	IP20

电缆/电线

电缆长度	2.00 m
电缆重量	5.30 kg/km
光缆类型	单模玻璃光纤
光缆类型	紧套
电缆缩略语	I-V(ZN)H
电缆结构	8字缆
电缆外径	2.00 mm
外护套, 材料	LSZH

1115595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1115595>

外护套, 颜色	黄色
单线, 绞线数量	2
单根导线直径	900 µm
弯曲半径, 长期	50 mm
短期/长期弯曲半径	30 mm
最小弯曲半径, 固定式安装	30 mm
最小弯曲半径, 移动式安装	16 mm
短期/长期张力强度	70 N
横向压力, 长期	100.00 N/cm
无卤素	符合 IEC 60754-1/2 标准
阻油性	不抗油、汽油、酸和碱
烟雾浓度	符合 IEC 61034 标准
阻燃	是
着火时动作	无腐蚀或有毒烟雾

光纤

光纤数	2
光纤	玻璃光纤
光纤类型	单模9/125 µm玻璃光纤
电缆, 衰减	0.5 dB/km (1310 nm), 0.4 dB/km (1550 nm)
衰减	≤ 0.5 dB/km ()
传输介质	单模玻璃光纤

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-20 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 60 °C
环境温度 (组装)	-20 °C ... 60 °C
环境温度 (安装)	-20 °C ... 60 °C
阻油性	不抗油、汽油、酸和碱

标准和规范

着火时动作	无腐蚀或有毒烟雾
阻燃	是
阻油性	不抗油、汽油、酸和碱
烟雾浓度	符合 IEC 61034 标准
标准/规格	IEC 61300-3-4
	RL: IEC 61300-3-6

1115595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1115595>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27061003
ECLASS-12.0	27061003
ECLASS-13.0	27061003

ETIM

ETIM 9.0	EC002607
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1115595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1115595>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn