

Datenblatt

RS-Pro-Sichtfenster, 162 x 24 x 93,5 mm für den Einsatz mit 46277-3, DIN 43880

Best.-Nr.: **297-1213**



Produktdetails

Graues Sichtfenster von RS Pro aus Polycarbonat mit den Abmessungen 162 x 24 x 93,5 mm, erfüllt Schutzart IP67. Es ist für den Einsatz mit 46277-3, DIN 43880 geeignet.

Eigenschaften und Vorteile

- Schutzart IP67
- Sichtfenster aus Polycarbonat in Rauchgrau für 2, 6, 8 und 12 Module
- Abbrechbare Berührungsschutzschutzplatte, geeignet für Gehäuse gemäß DIN 43880/46277-3
- Die Fenster sind federbelastet und können mit Rändelschrauben befestigt werden
- Temperaturbereich von -25 bis +80 °C.

Technische Daten:

Farbe	Grau
Abmessungen	162 x 24 x 93,5 mm
Für den Einsatz mit	DIN 43880, DIN 46277-3
Höhe	93,5 mm
Länge	162 mm
Material	PC
Typ	Sichtfenster
Breite	24 mm
IP-Schutzart	IP67, IP44
Temperaturbereich	-25 bis +80 °C

