

MERKMALE

- Unterstützt RG58- und RG59-Drahtgröße
- BNC-Steckverbindertyp
- Geeignet für den Anschluss von 50-Ω- und 75-Ω-Steckverbindern
- Ergonomisches Design

Crimpzange von RS Pro für Spleiß

RS Best.-Nr. 473-0648



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS Pro bietet diese außergewöhnliche Ratschen-Crimpzange aus hochwertigen Materialien. Diese Crimpzange verfügt über eine Ratschenfunktion, um den Anschluss von 50-Ω- und 75-Ω-Steckverbinderbereichen wie BNC, TNC, UHF, Mini-UHF und SMA, Gruppen A und C. zu erleichtern

Allgemeine

Crimpwerkzeugtyp	Zange
Crimp-Steckverbindertyp	BNC
Anwendungen	Wartung und Reparatur, Elektroinstallationen, Kabelkomponenten

Elektrische Spezifikationen

Kontaktwiderstand	5mΩ
Isolationswiderstand	> 1 x 10 ⁻⁶ MΩ

Mechanische

Drahtgröße (mm²)	1,72 mm ² bis 5,41 mm ²
------------------------------------	---

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-20°C
Maximale Betriebstemperatur	70 °C
Großer Betriebstemperaturbereich	- 20 °C bis 70 °C.

