



### Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 45
Installationssystem für die Verkabelung	Bodensäule
Produkt- oder Komponententyp	Energiesäule
Art der Bodensäule	Einseitig
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Eloxiert

### Zusatzmerkmale

Farbton	Natürlich
Befestigungsmodus	Schraubbefestigung
Größe der Frontöffnung	45 mm
Material	Aluminium eloxiert
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	700 mm
Breite	68 mm
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude

### Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich