
EMSKV 16

Prensaestopas, latón niquelado, M16, con rosca corta





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Material prensaestopas	Latón niquelado
Material carcasa interior	Poliamida
Material Junta	EPDM
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	100 °C
Grado de protección	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Rosca	M
Ø de rosca D	16
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	5 mm
Ø cable mínimo	4,5 mm
Ø cable máximo	10 mm
Para llave SW	20 mm
Longitud total TL	26 mm - 34 mm
Tipo de anclaje del cable	A
Superficies	Niquelado
Código Niquelado	10065001
Unidad de embalaje	50
Tipo	EMSKV 16
Número de tarifa	74198090
Número EAN	4007685650014

Accesorios recomendados

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es


Other technical data on request / subject to change without notice

RDE 16	10062184
EMMU 16	10063142
BS 10	10064008
MFD 16/02/040	10064393
MFD 16/03/021	10101014

24.07.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice