



Cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Catalog No. 20CT

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			corsa rapida
Corrente nominale d'impiego	I	A	20
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V DC 500 V
Grandezza			BS88
Grandezza			9 x 75 mm
Classe di funzionamento			aR
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			protezione di sbarre collettive DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione
Standard/Approvazione			BS
Forma			terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			BS88-4 IEC 60269-4

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	20
tensione di dimensionamento		V	690
tipo di tensione di alimentazione			AC/DC
potere di interruzione nominale		kA	200
classe di funzionamento			altri
esecuzione indicatore			senza
linguette in metallo isolate (IMGL)			no

Assets (Links)

Declaration of Conformity
00003218

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Catalogo linea completa alta velocità (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf
---	---