



Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produktmarke	Schneider Electric
Produkt- oder Komponententyp	Heizkörper-Thermostat
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 1 Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home
Geräteanwendung	Raum
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Farbton	Schwarz

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	2 Batterien 1 Adapter für Danfoss RA-Ventile 1 Ringmutter M30 x 1.5
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos ZigBee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Max. Funkleistung	13 dBm (20 mW)
Batterietyp	AA alkalisch 1,5 V
Kontrolltyp	Drehkappe für Ändern der Temperatur +/-2°C Fernsteuerung Mobile Anwendung
Temperatureinstellungsbereich	5...30 °C 0,5 °C pro Schritt
Lokale Signalisierung	1 LED (rot) 1 LED (blau) 1 LED (grün, orange und rot)
Testbezeichnung	Kugeldruck 75°C
Software-Klasse	Klasse A
Material	Thermoplastisch
Montageort	Ventil (mit max. 93°C Oberflächentemperatur)
Kontrollflüssigkeit	Wasser bei kontinuierlich 73 °C Wasser bei Maximum 110 °C
Durchmesser	51 mm
Höhe	93 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP30
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	25...90 % Betrieb 15...90 % Speicher
Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie 2006/66/EC - Batterierichtlinie

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.