

WP-PA HF-SL 21,2 BK - Schutzschlauch

3240845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240845>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzschlauch, Material: PA, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP40, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB, Innendurchmesser: 16,5 mm, Gesamtlänge: 10 m



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240845
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356736619
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	999,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8.460 g
Zolltarifnummer	39173200
Ursprungsland	DE

WP-PA HF-SL 21,2 BK - Schutzschlauch



3240845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240845>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Schutzschlauchlänge wird gestreckt gemessen; Längentoleranz ±5 %
---------------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzschlauch
Zugfestigkeit GRP	100 N

Maße

Außenmaß	
Außendurchmesser	21,2 mm
Innenmaß	
Innendurchmesser	16,5 mm

Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Kabel / Leitung

Biegeradius, dynamisch	120 mm
Biegeradius, statisch	40 mm
Zugfestigkeit	100 N
Halogenfreiheit	ja

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja
Kurzzeittemperatur	120 °C

WP-PA HF-SL 21,2 BK - Schutzschlauch

3240845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240845>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240845>



UL Recognized
Zulassungs-ID: E86359

WP-PA HF-SL 21,2 BK - Schutzschlauch

3240845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240845>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

ETIM

ETIM 9.0	EC001177
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-PA HF-SL 21,2 BK - Schutzschlauch



3240845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240845>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de