

RAD DG 125X37,5/40 NYLON BUCHSE
RUECKENLOCH-GH X20/40 F.12

Rad Serie DG


Grauer Elastik-Vollgummiring, Radkern aus Kunststoff. Lagerung: Standard oder rostfreies Rollenkorblager; Nylon (Polyamid 6)-Lagerbuchse.
Lagerung: Buchse.



Gehäuse-Serie INOX20

Mittellast Gehaeuse Inox 20 aus Edelstahlblech, Lenkgabel mit Doppelkugelrunde;glaenzende Oberflae che.

Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 10-12 mm Durchm.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	125 mm
Laufbreite	E	37,5 mm
Achsloch-Durchmesser	d	12 mm
Artikelgewicht		0,890 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	153 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M10-12
Ausladung	F	40 mm
Gabelbreite	U	40 mm
Tragfähigkeit		110 kg

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [13112G](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [15712GFRHB](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).