

LINEA**5940UAP075P30-10 LH RAL9002**

EAN 4031582370768

Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	15 mm
Largeur de la roulette	58 mm
Trou central	10 mm
Diamètre du dôme	30 mm
Déport	23 mm
Diamètre d'encombrement	121 mm
Hauteur	78 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.214 kg
Rayon d'encombrement	60.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	90 kg
Capacité de charge statique	180 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Construction et montage

