

Ta E 2019 (602019500) Tacker

Karton

Bestell-Nr. 602019500

EAN 4007430033048



Abbildung stellvertretend

- Zum Verarbeiten von Klammern, Nägeln, Profilholz-Krallen und Fugen-Krallen
- Auch geeignet zum Verarbeiten von Flachdrahtklammern
- Schlagkraftregulierung zum Einstellen der Einschlagtiefe
- Nachschlagmöglichkeit für unvollständig eingetriebene Heftmittel
- Nase mit Nut zum gezielten Aufsetzen des Tackers
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Schlages

Technische Werte

Kennwerte

Max. Impulsfolge	20 /min
Länge Klammern (4 mm breit)	12 - 18 mm
Länge Klammern (10 mm breit)	8 - 18 mm
Länge Flachdrahtklammern, (10 mm breit)	8 - 14 mm
Länge Nägel	19 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.4 kg
Kabellänge	2.55 m

Geräuschemission

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Universal-Magazin für alle verwendbaren Klammern und Nägel

3 Stirnplatten

5000 Klammern (10 mm breit, je 1000 Stück mit 8, 10, 12, 14 bzw. 18 mm Länge)