


型番	スタッド	Hφ	被覆外径 Dφ
171517-1	5mm	5.26	2.67 ~ 3.68
171517-2	5mm	5.26	2.92 ~ 4.32

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

				©1973 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1973 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)		
				材料 (MATERIAL) 電気銅		 TRADE MARK		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN		
				仕上 (FINISH) 焼付、錫めっき		分類 (CLASS) —				
				包合電線断面積 (WIRE RANGE) 1.04 ~ 2.63 mm ² (AWG #16-14)		型式 (TYPE) フラスタイクリップ				
0 RELEASED (P-DWG REV. 0) 8.9.73 3/10/73				被覆外径 (INSULATION DIA.) 表参照 mm (—) IN		一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)		尺度 (SCALE) LOC SIZE 番号 (NO) REV.		
LTR. 変更 (REVISION RECORD)		DR.	CHK.	DATE	±0.4	±1°	4-1	JA	C-171517	0
DR. S. Yoshida 3/10/73		DET. T. Suzuki 2/23/73	APP. Y. Sato 2/26/73	名称 (NAME)	丸型端子					
CHK. T. Sato 2/19/73										