

危険物ラベル - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



危険物ラベル, シート, 赤/白, マーキング: 腐食性あり, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 13 x 13 mm

特長

- シール式有害物質ラベル、記号入り
- このマーカ―はGHSの国際規格に準拠しています
- 耐熱性
- 高い粘着力
- 屋内/屋外用
-

基本情報

梱包	5 pc
GTIN	 4 046356 786942
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	1.0 GRM
関税	39199000
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ (b)	13 mm
幅 (a)	13 mm

環境条件

使用周囲温度	-40 °C ... 150 °C
--------	-------------------

その他

色	赤/白
タイプ	ダイヤモンド
コンポーネント	シリコンフリー
部材	ポリエステル
拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

危険物ラベル - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

技術データ

その他

印字	腐食性あり
個別ラベル数	35
マーキング取付けの種類	粘着剤

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27371301
eCl@ss 5.1	27371301
eCl@ss 6.0	27371301
eCl@ss 7.0	27371301
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 3.0	EC000712
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC001777

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107
UNSPSC 13.2	43212107

アクセサリ

アクセサリ

マーキングシステム

パイプライン標識 - PML-T101 (26X280)R - 1014229

パイプライン標識, ロール, 緑, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



危険物ラベル - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

アクセサリ

パイプライン標識 - PML-T101 (52X560)R - 1014230

パイプライン標識, ロール, 緑, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T102 (26X280)R - 1014231

パイプライン標識, ロール, 赤, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T102 (52X560)R - 1014232

パイプライン標識, ロール, 赤, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T103 (26X280)R - 1014233

パイプライン標識, ロール, 灰, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T103 (52X560)R - 1014234

パイプライン標識, ロール, 灰, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



危険物ラベル - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

アクセサリ

パイプライン標識 - PML-T104 (26X280)R - 1014235

パイプライン標識, ロール, 黄/赤, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T104 (52X560)R - 1014236

パイプライン標識, ロール, 黄/赤, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T105 (26X280)R - 1014237

パイプライン標識, ロール, 黄/黒, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T105 (52X560)R - 1014238

パイプライン標識, ロール, 黄/黒, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T106 (26X280)R - 1014239

パイプライン標識, ロール, 橙, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



危険物ラベル - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

アクセサリ

パイプライン標識 - PML-T106 (52X560)R - 1014240

パイプライン標識, ロール, 橙, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T107 (26X280)R - 1014241

パイプライン標識, ロール, 紫, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T107 (52X560)R - 1014242

パイプライン標識, ロール, 紫, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T108 (26X280)R - 1014243

パイプライン標識, ロール, 茶/赤, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T108 (52X560)R - 1014244

パイプライン標識, ロール, 茶/赤, 印字済み, ラベリング可能 : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



危険物ラベル - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

アクセサリ

パイプライン標識 - PML-T109 (26X280)R - 1014245

パイプライン標識, ロール, 茶/黒, 印字済み, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T109 (52X560)R - 1014246

パイプライン標識, ロール, 茶/黒, 印字済み, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T110 (26X280)R - 1014247

パイプライン標識, ロール, 青, 印字済み, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T110 (52X560)R - 1014248

パイプライン標識, ロール, 青, 印字済み, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



ラベルシステムマーキング

パイプライン標識 - PML-T101 (26X280)R CUS - 1014249

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 緑, カスタム仕様によるマーキング: 水, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



危険物ラベル - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

アクセサリ

パイプライン標識 - PML-T101 (52X560)R CUS - 1014250

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 緑, カスタム仕様によるマーキング: 水, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T102 (26X280)R CUS - 1014251

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 赤, カスタム仕様によるマーキング: 蒸気, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T102 (52X560)R CUS - 1014252

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 赤, カスタム仕様によるマーキング: 蒸気, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T103 (26X280)R CUS - 1014253

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 灰, カスタム仕様によるマーキング: 空気, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T103 (52X560)R CUS - 1014254

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 灰, カスタム仕様によるマーキング: 空気, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



危険物ラベル - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

アクセサリ

パイプライン標識 - PML-T104 (26X280)R CUS - 1014255

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 黄/赤, カスタム仕様によるマーキング: 可燃性ガス, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T104 (52X560)R CUS - 1014256

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 黄/赤, カスタム仕様によるマーキング: 可燃性ガス, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T105 (26X280)R CUS - 1014257

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 黄/黒, カスタム仕様によるマーキング: 不燃性の液体, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T105 (52X560)R CUS - 1014258

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 黄/黒, カスタム仕様によるマーキング: 不燃性の液体, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T106 (26X280)R CUS - 1014259

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 橙, カスタム仕様によるマーキング: 酸性, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



危険物ラベル - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

アクセサリ

パイプライン標識 - PML-T106 (52X560)R CUS - 1014260

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 橙, カスタム仕様によるマーキング: 酸性, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T107 (26X280)R CUS - 1014261

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 紫, カスタム仕様によるマーキング: アルカリ, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T107 (52X560)R CUS - 1014262

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 紫, カスタム仕様によるマーキング: アルカリ, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T108 (26X280)R CUS - 1014263

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 茶/赤, カスタム仕様によるマーキング: 可燃性の液体, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T108 (52X560)R CUS - 1014264

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 茶/赤, カスタム仕様によるマーキング: 可燃性の液体, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



危険物ラベル - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

アクセサリ

パイプライン標識 - PML-T109 (26X280)R CUS - 1014265

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 茶/黒, カスタム仕様によるマーキング: 不燃性の液体, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T109 (52X560)R CUS - 1014266

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 茶/黒, カスタム仕様によるマーキング: 不燃性の液体, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm



パイプライン標識 - PML-T110 (26X280)R CUS - 1014267

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 青, カスタム仕様によるマーキング: 酸素, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 26 x 280 mm



パイプライン標識 - PML-T110 (52X560)R CUS - 1014268

パイプライン標識, オーダー印字: ケーブル単位, 青, カスタム仕様によるマーキング: 酸素, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 52 x 560 mm

