

ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE ESAGONALI (56 PZ)



607 1/4-1/2 EA

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190839Q

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso kg
U06070312	435x270x70	4

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
 235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	10	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articolo
Pezzi
Misure

	235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	16	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32
	236 1/2 - Prolunghе	1	125
	236 1/4 - Prolunghе	2	50-100
	237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
	237 A 1/4 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
	241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
	241 1/4 - Snodo cardanico	1	-
	660 - Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"	3	0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5
	660 E - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"	5	3-4-5-6-8

Articolo	Pezzi	Misure
 660 PH - Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	3	1-2-3
 660 PZ - Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	3	1-2-3
 660 STX - Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"	7	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 606 L - Cassetta in ABS vuota - taglia L	1	-
 243 1/4 - Portabussole con impugnatura	1	-
 684 - Bussole portainserti	1	1/4