




Données techniques

51324

Butées à billes simple effet



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	120 mm
D - Diamètre Extérieur	210 mm
T - Hauteur de butée	70 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Masse	10,8 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	296000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	805000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	28300000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	6600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	4680 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	157 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	173 mm

