

Datenblatt für PRUEF 2610 FT
 Artikelnummer: 972318101



| | |
|--------------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 972 318-101 |
| Beschreibung: | Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse und schlanker, federnder Edelstahlspitze. Dadurch konstanter Anpressdruck ohne abzugleiten, selbst in kleinsten Messpunkten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing, Zubehör: Spitzenschutz und IC - Abgriff SS 260. |
| Typ: | PRUEF 2610 FT rot/red |
| System: | 4mm Sicherheitssystem |
| Bestellnummer: | 972 318-101 |
| Farbe: |  |
| weitere Farbvarianten: |  |
| Technische Daten | |
| Messkategorie: | CAT II |
| Norm: | DIN EN 61010-031 |
| Stiftdurchmesser: | 0,75mm |
| Kontaktart: | tasten mit gefederter Spitze |
| Anschlussart: | 4mm Buchse,ungefedert |
| Bemessungsspannung: | AC/DC 1000 V |
| Bemessungsstrom: | 1A |
| Durchgangswiderstand: | 50mOhm |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Edelstahl |
| Kontaktflächenmaterial: | Rhodium |
| Gehäusematerial: | PP |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -25 °C bis +80 °C |
| Brennbarkeitsklasse | |
| Gehäuse: | 94 HB |
| Zeichnung | |

