

圧着工具 - CRIMPFOX 25R - 1212039

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



圧着工具、絶縁カラーのないフェルール用 (DIN 46228 Part 1準拠) および絶縁カラーのあるフェルール用 (DIN 46228 Part 4準拠)、10~25 mm²、側面挿入、WM圧着

特長

- ✓ 人間工学による設計のハンドルで最適なグリップを確保し必要な力が25%で済む
- ✓



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 453905
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	99.99 GRM
関税	82032000
生産国	スウェーデン

技術データ

寸法

長さ (b)	256 mm
高さ	68 mm
幅 (a)	25 mm

その他

圧縮	WM圧着
コンタクトの種類	絶縁あり/なしフェルール
型式	圧着位置1
最大断面積	10 mm ²
AWG最大	8
型式	圧着位置2
最大断面積	16 mm ²

圧着工具 - CRIMPFOX 25R - 1212039

技術データ

その他

AWG最大	6
型式	圧着位置3
最大断面積	25 mm ²
AWG最大	4
ダイ・ステーション	圧着位置4
	圧着位置5

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

圧着工具 - CRIMPFOX 25R - 1212039

認証

提出した認証

認証の詳細

EAC

アクセサリ

アクセサリ

ダイ

交換用ダイ - CRIMPFOX 25R/DIE - 1212040



交換用ダイ、CRIMPFOX 25R用

取付け具

交換用バネ - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



交換用バネ
