

指示標識 - PML-M100 (D50)R - 1014180

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



指示標識, ロール, 青, ラベリングなし, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X: 空白, 取付けタイプ: 粘着剤, 直径: 50 mm, 印字エリア: d: 50 mm

特長

- シール式指示標識、カラー印刷、記号無し
- 屋内/屋外用
- この指示標識はISO 7010国際規格に準拠しています
- 柔軟性の高い可塑化PVCラベル、ざらざらした表面に理想的
-

基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 784207
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	472.4 GRM
関税	39199000
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

幅 (a)	50 mm
直径	50.00 mm

環境条件

使用周囲温度	-40 °C ... 90 °C
--------	------------------

その他

色	青
タイプ	丸形
コンポーネント	シリコンフリー
部材	PVC
拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
印字	空白
個別ラベル数	500

指示標識 - PML-M100 (D50)R - 1014180

技術データ

その他

マーキング取付けの種類	粘着剤
-------------	-----

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27371301
eCl@ss 5.1	27371301
eCl@ss 6.0	27371301
eCl@ss 7.0	27371301
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 3.0	EC000712
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC001777

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107
UNSPSC 13.2	43212107

アクセサリ

アクセサリ

インクリボン

インクリボン - TM-RIBBON 110-TC/TR WH - 1014402



インクリボン, 長さ: 240000 mm, 色: 白