

Zeitähler 48x 48mm DC 10-80V ohne Blende 55x 55mm



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zeitähler
Ausführung des Produkts	ohne Blende
Ausführung des Schaltantriebs	sonstiges

Allgemeine technische Daten	
Durchmesser / des Fronttafelabschnitts	50,2 mm
Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers	analog
Reset-Funktion	Nein
Eingangsspannung	80 V

Versorgungsspannung	
Spannungsart	DC

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Anzahl	
Anzahl der darstellbaren Zeichen	7

Mechanischer Aufbau	
---------------------	--

Höhe	45 mm
Höhe / der Frontplatte	48 mm
Breite	45 mm
Breite	
• der Frontplatte	48 mm
Einbautiefe	34 mm
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Nettogewicht	58 g

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

P

PH

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5500>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT5500>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5500

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

