


特点

- 符合 iec 标准
- 磁条，用于在金属表面上实现精确的表面感应
- 微型插头，以实现快速和轻松连接
- Durable PTFE 绝缘引线，用于提供保护

RS PRO 型热电偶 50mm 长、→ +100°C

RS 库存号： 219-4545



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 提供的 IEC 标准 K 型热电偶温度传感器专为进行表面温度测量而设计。热电偶引线由 2 m 长的双绞线制成，带 Durable PTFE 绝缘。引线的一端与微型插头端接，以实现快速、便捷的连接。另一端与 50 x 25 x 1 mm 磁条端接，设计用于连接到大多数铁磁表面。

一般规格


热电偶类型	K 型
温度测量范围	-50°C 至 100°C (-19.3°F 至 302°F)
建筑施工	热电偶引线由 2 m 长的双绞线制成，带 Durable PTFE 绝缘。引线的一端与微型插头端接。另一端与 50 x 25 x 1 mm 磁条端接
应用	温度监控应用，尤其是在测试和开发中，热交换器，发电站，砖和水泥窑，热处理和退火炉，恒温器，食品温度计，车辆诊断和实验室

机械规格

探头长度	50mm
绝缘 / 护套材料	PTFE 绝缘
端接类型	微型插头
电缆绝缘	聚四氟乙烯

认证

符合标准	iec
------	-----



T/C Type	Conductors	Length	Termination	+Positive tail wire	-Negative tail wire code	Allied Code	RS order Code
'K'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Green	White	70643600	363-0250
'K'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Green	White		110-4482
'K'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Green	White		123-6306
'K'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Green	White		123-6307
'J'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Black	White	70643599	363-0244
'J'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Black	White		123-6308
'J'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Black	White		123-6309
'J'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Black	White		123-6310
'T'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Brown	White	70643601	363-0266
'T'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Brown	White		123-6311
'T'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Brown	White		123-6312
'T'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Brown	White		123-6313

T/C Type	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied code	RS order code
Extension:						
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656102	814-0018
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656105	814-0027
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656103	814-0020
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	25 m	70656096	813-9995
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	100 m	70656098	814-0005
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	200 m	70656099	814-0008
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	25 m	70656119	814-0074
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	100 m	70656122	814-0083
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	200 m	70656123	814-0086
Compensating:						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656127	814-0103
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656130	814-0112
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656131	814-0115

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
Extension:						
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657084	827-5615
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641729	236-3820
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657085	827-5619
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70646156	611-7889
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657088	827-5628
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	10 metres	70641640	219-4753
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	25 metres	70657078	827-5592
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	50 metres	70657079	827-5596
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	100 metres	70641737	236-3915
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	200 metres	70657081	827-5606
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	10 metres	70641637	219-4703
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	25 metres	70641734	236-3870
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	50 metres	70657095	827-5653
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	100 metres	70651749	762-1146
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	200 metres	70657098	827-5662
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	10 metres	70641635	219-4668
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	25 metres	70657091	827-5637
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	50 metres	70657089	827-5631
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	100 metres	70657092	827-5640

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
Compensating:						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657082	827-5609
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641629	219-4551
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657080	827-5603
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70641630	219-4573
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657083	827-5612
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657086	827-5621
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70657087	827-5625
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657090	827-5634
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70651750	762-1152
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70657096	827-5656
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70646158	611-7902
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657097	827-5659
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70641641	219-4769
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70657093	827-5643
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657094	827-5647

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
J	1/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657194	827-5980
J	1/0.2mm	+Black/-White	50 metres	70657195	827-5984
J	1/0.315mm	+Black/-White	25 metres	70657198	827-5993
J	1/0.315mm	+Black/-White	50 metres	70657199	827-5996
K	1/0.315mm	+Green/-White	25 metres	70657200	827-6000
K	1/0.315mm	+Green/-White	50 metres	70657205	827-6019
T	1/0.315mm	+Brown/-White	25 metres	70657208	827-6028
T	1/0.315mm	+Brown/-White	50 metres	70657206	827-6022
J	1/0.508mm	+Black/-White	25 metres	70657197	827-5990
J	1/0.508mm	+Black/-White	50 metres	70657201	827-6003
K	1/0.508mm	+Green/-White	25 metres	70657203	827-6012
K	1/0.508mm	+Green/-White	50 metres	70657204	827-6016
J	7/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657202	827-6006
K	7/0.2mm	+Green/-White	25 metres	70657207	827-6025
T	7/0.2mm	+Brown/-White	25 metres	70657209	827-6031
N	7/0.2mm	+Pink/-White	25 metres	70657210	827-6034

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656106	814-0030
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656111	814-0049
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656109	814-0042
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656110	814-0046
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656113	814-0055
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656114	814-0058
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656104	814-0024
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656107	814-0033
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656108	814-0036
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	25 metres	70656121	814-0080
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	50 metres	70656126	814-0099
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	100 metres	70656124	814-0092
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	25 metres	70656125	814-0096
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	50 metres	70656128	814-0106
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	100 metres	70656129	814-0109