

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Rangierverteiler, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Material: PC-GF, Anschlussart: Schnellanschluss, Gehäusegröße: 1, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- Spezialwerkzeuglose Montage
- Robustes Design

Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1422979             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | ABNLBA              |
| GTIN                                     | 4055626319933       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 810 g               |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 810 g               |
| Zolltarifnummer                          | 85389099            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp              | Patch-Panel                                                                       |
| Anwendung               | Einbauplätze für RJ45-Kabelanschlussmodul adapterlos sowie diverse LWL-Kupplungen |
| Steckgesicht            | RJ45                                                                              |
| Anzahl der Kabelabgänge | 24                                                                                |
| Anzahl der Steckplätze  | 24                                                                                |

### Elektrische Eigenschaften

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Isolationswiderstand | nach IEC 61010-1 |
| Übertragungsmedium   | LWL              |

### Anschlussdaten

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schnellanschluss |
|--------------|------------------|

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 482,6 mm |
| Höhe   | 43,6 mm  |
| Tiefe  | 83,4 mm  |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe                          | schwarz         |
| Material                       | Stahl, verzinkt |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0              |
| Material Gehäuse               | PC-GF           |
| Normen / Bestimmungen          | Stahl, verzinkt |

### Kabel / Leitung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Zugfestigkeit kurz/dauernd | 150N (Modul) |
|----------------------------|--------------|

### Mechanische Eigenschaften

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Zugfestigkeit kurz/dauernd | 150N (Modul) |
|----------------------------|--------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Schutzart                                | IP20             |
|                                          | IP20             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | 5 °C ... 55 °C   |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -5 °C ... 55 °C  |
| Umgebungstemperatur (Montage)            | -25 °C ... 55 °C |

### Montage

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rangierverteiler



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422979>

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Montageart     | 19"-Rack                  |
| Montagehinweis | Auf Erdungskonzept achten |

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422979>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170192 |
| ECLASS-15.0 | 19170192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003626 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)