

CARACTERISTIQUES

- Différentes tailles de filetage disponibles, y compris M3, M4, M5, M6 et M8
- Fabriqué en acier inoxydable
- Économique

Jeu de douilles hexagonales en acier inoxydable M5 x 8 mm à vis sans tête

RS code commande : 187-0743



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La gamme RS PRO de vis sans tête à six pans creux offre d'excellentes caractéristiques dans les applications de fixation et de réparation de machines. Les vis sans tête n'ont pas de tête et sont tout simplement une attache filetée pour fixer un objet à un autre. Elles sont généralement utilisées dans les zones étroites où la tête ne doit pas dépasser, ou doit être légèrement fraisée par rapport à la partie supérieure du matériau, de sorte qu'elle ne peut rien heurter et n'interfère pas dans le fonctionnement de l'application. Elles peuvent être serrées ou desserrées à l'aide d'une clé Allen ou d'une clé à six pans.

Cette gamme inclut :

- [187-0670](#) M3 x 3 mm
- [187-0686](#) M3 x 6 mm
- [187-0692](#) M3 x 10 mm
- [187-0709](#) M4 x 4 mm
- [187-0715](#) M4 x 6 mm
- [187-0721](#) M4 x 12 mm
- [187-0737](#) M5 x 5 mm
- [187-0743](#) M5 x 8 mm
- [187-0759](#) M5 x 10 mm
- [187-0765](#) M5 x 12 mm
- [187-0771](#) M6 x 6 mm
- [187-0793](#) M6 x 8 mm
- [187-0800](#) M6 x 12 mm
- [187-0816](#) M6 x 16 mm
- [187-0822](#) M8 x 8 mm
- [187-0838](#) M8 x 12 mm
- [187-0850](#) M8 x 16 mm

Caractéristiques

Taille du filetage	M5
Matériau	Acier inoxydable
Finition	Uni
Type à vis	Vis GRUB
Forme de tête	Jeu de douilles hexagonales
Type de filetage	Métrique
Type de point	Coupe
Anticorrosif	Oui
Application	Fixations et fixations ; outillage et réparation de machines ; protection de sécurité ; applications électroniques ; industrie automobile

Spécifications mécaniques

Longueur	8 mm
Type en acier inoxydable	316 A4
Pas de filetage	0.8
Taille de la clé	2.5mm
Spécifications	DIN 916

Homologations

Conformité/certifications	RoHS
---------------------------	------

