

MERKMALE

- Versilberter Kupferleiter
- PTFE-Isolierung gemäß BS3G 210
- Verschiedene Drahtgrößen und Litzen
- Mehrere Farben, einschließlich Orange, Blau, Weiß und Rot

RS Pro PTFE-Gerätedraht 0,12 mm CSA, weiße 100-m-Rolle

RS Best.-Nr. 841-7197



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Serie von Drähten und Kabeln von RS PRO, die in rauen Umgebungen überragend sind. Für Bereiche, in denen Verunreinigungen wie Öle, Säuren oder übermäßiges Sonnenlicht ein Problem darstellen, sind diese Kabel speziell konzipiert. Dank ihres Kupferleiters sind diese Kabel für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Typ	A
Drahtausführung	BS3G210
American Wire Gauge	26
Isoliermaterial	PTFE
Beständig gegen	Kraftstoffe/Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmiermittel, Öle
Aderlitzen	7/0.15mm
Leitermaterial	Versilbertes Kupfer
Anzahl der Litzen	7
Anwendungen	Baustellen, Kfz-Motoren, Flugzeuge, Tankstellen

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	300V
Nennstrom	4 A
Leiterwiderstand	159 Ω /km

Mechanische

Querschnittsfläche	0.124mm ²
Mantelfarbe	Weiß
Länge	100m
Außendurchmesser	0.80mm
Dicke der Isolierwand	0.15mm
Größe der Litzen	0.15mm
Verlitzung	7/0.15mm
Gewicht	1.96kg/km

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-75°C
Maximale Betriebstemperatur	200 °C
Großer Betriebstemperaturbereich	-75 °C bis 200 °C.

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CSA, RoHS-Konformitätszertifikat
Normen erfüllt	BS 3G 210:1996



8417166 8417181

8417190

8417210

8417178 8417188

8417207

8417201

8417175 8417184

8417194

8417204

8417172 8417197

Product Range:

RS Code	Description
8417178	PTFE A 7/0.15 red 25m
8417166	PTFE A 7/0.15 black 25m
8417175	PTFE A 7/0.15 pink 25m
8417181	PTFE A 7/0.15 black 100m
8417184	PTFE A 7/0.15 pink 100m
8417172	PTFE A 7/0.15 white 25m
8417190	PTFE A 7/0.15 blue 100m
8417188	PTFE A 7/0.15 red 100m
8417197	PTFE A 7/0.15 white 100m
8417194	PTFE A 7/0.15 green 100m
8417204	PTFE A 7/0.15 yellow 100m
8417207	PTFE A 7/0.15 brown 100m
8417210	PTFE A 7/0.15 orange 100m
8417201	PTFE A 7/0.15 violet 100m

