



Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	M12, 5-polig (einschließlich Erdung) abgewinkelte Buchse
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,9 mm
Zusammensetzung des Kabels	5 x 0,34 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung U _e	60 V AC 75 V DC
Nennstrom [I _n]	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Isolierungswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,27 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67 IP69K
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-80 °C (statisch) -5-80 °C (Durchbiegung)

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-80 °C
----------------------------------	-----------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
--------------------------------	-----------------------

ROHS	Konform
------	---------

[Schneider-Electric-Konformitätserklärung](#)

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
-------	--

Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
------------------------------	-----------

[Produktumweltprofil](#)

Entsorgungshinweise	Verfügbar
---------------------	-----------

[Entsorgungsinformationen](#)

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
