



LCD control unit for DG1 variable frequency drives

Référence DXG-KEY-LCD
N° de catalogue 730-32047-00P
Eaton N° de catalogue DXG-KEY-LCD

Gamme de livraison

Identificateur de type			DG1
Autres appareils de la gamme			Console de paramétrage
Description			Avec afficheur à cristaux liquides Face avant IP54 en plusieurs langues
Utilisation avec			DG1

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-10
Température d'emploi max.		°C	50

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Accessoires pour convertisseur de fréquence (EC002025)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Entraînement électrique / Entraînement électrique (accessoires) / Variateur de fréquence (accessoires) (ecl@ss8.1-27-02-92-01 [ACN127008])			
type d'accessoire			-

Plus d'informations sur les produits (liens)

CA04020001Z-DE Catalogue de la gamme – Variation de vitesse efficace – Démarrage et commande moteur	http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf
---	---