



**EAN:** 4050300428659  
**Produkt Bezeichnung:** 46860 WFL

#### Anwendungsdaten

Brennstellung	beliebig
Dimmbar	Ja

#### Allgemeine beschreibende Daten

Sstl-Number	4739632
SEG-Nr.	8326944
Socket (Normbezeichnung)	GU5.3
ILCOS	HRGS/MJB-20-12-GU5,3-51/36

#### Technik - Elektrische Angaben

Nennleistung-Packgut	20 W
Nennspannung-Packgut	12 V

#### Technik - Geometriedaten

Durchmesser	50.7 mm
Länge	46 mm
Kontaktabstand	5,3 mm

#### Technik - Lebensdauer

Lebensdauer	4000 h
-------------	--------

#### Technik - Lichttechnische Daten

Lichtstärke	780 cd
Ausstrahlungswinkel	36 °
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	100



**EAN:** 4050300428710  
**Produkt Bezeichnung:** 46865 WFL

#### Anwendungsdaten

Brennstellung	beliebig
Dimmbar	Ja

#### Allgemeine beschreibende Daten

Sstl-Number	4739638
SEG-Nr.	8326954
Socket (Normbezeichnung)	GU5.3
ILCOS	HRGS/UB-35-12-GU5,3-51/36

#### Technik - Elektrische Angaben

Nennleistung-Packgut	35 W
Nennspannung-Packgut	12 V

#### Technik - Geometriedaten

Durchmesser	50.7 mm
Länge	46 mm
Kontaktabstand	5,3 mm

#### Technik - Lebensdauer

Lebensdauer	4000 h
-------------	--------

#### Technik - Lichttechnische Daten

Lichtstärke	1500 cd
Ausstrahlungswinkel	36 °
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	100



**EAN:** 4050300428772  
**Produkt Bezeichnung:** 46870 WFL

<b>Anwendungsdaten</b>	
Brennstellung	beliebig
Dimmbar	Ja
<b>Allgemeine beschreibende Daten</b>	
Sstl-Number	4739644
SEG-Nr.	8326964
Socket (Normbezeichnung)	GU5.3
ILCOS	HRGS/MJB-50-12-GU5,3-51/36
<b>Technik - Elektrische Angaben</b>	
Nennleistung-Packgut	50 W
Nennspannung-Packgut	12 V
<b>Technik - Geometriedaten</b>	
Durchmesser	50.7 mm
Länge	46 mm
Kontaktabstand	5,3 mm
<b>Technik - Lebensdauer</b>	
Lebensdauer	4000 h
<b>Technik - Lichttechnische Daten</b>	
Lichtstärke	2200 cd
Ausstrahlungswinkel	36 °
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	100