

MERKMALE

- Eine Serie von vollständig geschweißten, röhrenförmigen gerahmten mobilen Sicherheitsstufen
- Breiter Sockel
- Doppelhandlauf
- Mit roter Epoxidpulverbeschichtung
- Feste Gummiräder und drehbare Rollen
- Drehbare Rollen ziehen sich zurück
- Gestanzte Stahltritte
- Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen

RS Pro 5-Laufstahlschritte 1,25 m Plattformhöhe, rot

RS Best.-Nr. 412-02



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Robuste mobile Trittstufen von RS Pro sind die perfekte Lösung für den sicheren Zugang zu Bereichen, die in einer Vielzahl von Umgebungen außer Reichweite sind. Die Trittstufen verfügen über eine robuste, vollständig geschweißte Konstruktion aus Stahl, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bietet. Die Trittstufen verfügen über gestanzte Stahltritte und -plattformen, die den Griff und die Sicherheit des Benutzers verbessern. Darüber hinaus umfassen diese robusten Stufen rutschfeste Gummifüße, um zu verhindern, dass sie sich im Einsatz bewegen. Die Trittstufen verfügen außerdem über feste Gummiräder und drehbare Rollen, die sich bei Druckerwendung einfahren lassen, sodass die Trittstufen leicht bewegt werden können und während der Verwendung stabil bleiben. Das Modell mit 5 Lauffläche ist außerdem mit einer Sicherheitsstange ausgestattet, um den Missbrauch von Trittstufen im mobilen Einsatz zu verhindern, und wenn es losgelassen wird, werden die Trittstufen auf den Boden abgesenkt, sodass der Bediener die Trittstufen sicher verwenden kann. Für eine zusätzliche Sicherheits- und Schutzschicht umfassen die Stufen eine Doppelhandschiene zur Unterstützung beim Auf- oder Absteigen. Die robusten mobilen Trittstufen von RS Pro sind mit 4 oder 5 Trittstufen erhältlich und eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen.

Welche Größen sind erhältlich?

- 412-034 : 4 Trittstufen
- 412-024 : 5 Trittstufen

Allgemeine

Anzahl der Schritte	5
Material	Gummi, Stahl
Farbe	Rot
Anwendungen	Lager, Fabrik, Einzelhandel, Vertrieb, Kfz-Reinigung und -Wartung

Mechanische

Gesamtabmessungen	2150 mm x 840 mm x 1095 mm
Gesamthöhe	2150mm
Gesamtbreite	840mm
Gesamttiefe	1095mm

Gewicht	42kg
---------	------

Abmessungen der Plattform	
Höhe	1.25m
Breite	550mm
Tiefe	400mm
Breite Top-T-Shirt	550mm
Top-T-Tiefe	200 mm



Product Description	Platform Height(mm)	Overall Size H x W x D(mm)	Weight(Kgs)	Tread Size W x D(mm)	Platform Tread Size W x D(mm)	Castors	Wheels	RS Stock No.
5 Tread Steps	1250	2150 x 840 x 1095	42	550 x 200	550 x 400	75mmØ	160mmØ	412024