

FX-600D



品番	FX600D-81	FX600D-813
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	47W	
設定温度範囲	200～540℃	
リップル温度	±1℃（無負荷時）	
こて先アース間抵抗	<2Ω	—
リーク電圧	<2mV	—
ヒーター	セラミックヒーター	
付属こて先	B型（品番 T18-B）	
プラグ形状	2極接地型プラグ	平型プラグ
全長	233mm（こて先 T18-B型を付けた場合）	
重量	65g（こて先 T18-B型を付けた場合）	

Model No.	FX-600D
Power consumption	47 W (100 V), 56 W (110 V), 67 W (120 V), 42 W (220 V), 46 W (230 V), 50 W (240 V)
Temperature range	200 to 540°C
Temperature stability	±1°C (At idle temperature)
Tip to ground resistance	<2 Ω
Tip to ground potential	<2 mV
Heating element	Ceramic heater
Total length	233 mm (with T18-B tip)
Weight	65 g (with T18-B tip)