

产品参数表

规格



TeSys Giga,极距型端子扩展器,极距70mm,4P,适配G265-500和G300-475C

LA9G4612

主要信息

产品短名	LA9G
产品类型	扩展器
附件/独立安装部件类别	"接线附件"
适用范围	TeSys LC1G TeSys LR9G
极数	4P
每套数量	一组4个

补充信息

相间距	70 mm
净重	0.70 kg
产品适用范围	LC1G265...500
高度	75 mm
宽度	68 mm
深度	30 mm

环境

IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
污染等级	3 符合 IEC 60947-1
产品认证	cULus
符合标准	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
运行温度	-40...60 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
工作海拔	3000 m 无降容 5000 m 有

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.5 cm
Package 1 Width	8.0 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性

Package 1 Length	22.0 cm
Package 1 Weight	969.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	6.267 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

	无汞	
	RoHS 豁免信息	是
	无 Pvc	
	无卤素塑料部件产品	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息