

64150NBU

NIGHT BREAKER UNLIMITED | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Bis zu 110 % mehr Licht auf der Strasse (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bis zu 40 m längerer Lichtkegel (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bis zu 20 % weisseres Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Autofahrer erkennen Hindernisse und Gefahren deutlich früher
- Optimales Licht für mehr Reaktionszeit
- Patentierte blaue Ringbeschichtung für blendfreieres Licht
- Effizientere Lichterzeugung dank optimierter Edelfüllgasformel
- Höhere Belastbarkeit durch robustes Wendeldesign

Produkteigenschaften

- Auffälliges Design mit partieller blauer Beschichtung und Silberkuppe

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	68 W ¹⁾
Nennleistung	55.00 W
Nennspannung	12 V
Prüfspannung	13.2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3400 K
Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	67.5 mm
Durchmesser	9.0 mm
Produktgewicht	7.00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	300 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s
--------------------------	--------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64150NBU 55W 12
---------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4052899016231	64150NBU	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4052899016248	64150NBU	Bündel 10	70 mm x 50 mm x 113 mm	0.40 dm ³	91.00 g
4052899016255	64150NBU	Versandschachtel 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	913.00 g
4052899016262	64150NBU	Unverpackt 1	- x - x -		
4052899016279	64150NBU	Versandschachtel 320	240 mm x 255 mm x 345 mm	21.11 dm ³	3380.00 g
4052899016286	64150NBU	Hartschalenbox 2	95 mm x 47 mm x 115 mm	0.51 dm ³	98.00 g
4052899016293	64150NBU	Versandschachtel 20	106 mm x 240 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1120.00 g
4052899016309	64150NBU	Hartschalenbox 2	95 mm x 47 mm x 115 mm	0.51 dm ³	98.00 g
4052899016316	64150NBU	Versandschachtel 20	106 mm x 245 mm x 250 mm	6.49 dm ³	1120.00 g
4052899016743	64150NBU	Blister 2	50 mm x 140 mm x 135 mm	0.95 dm ³	31.00 g
4052899016750	64150NBU	Versandschachtel 20	146 mm x 146 mm x 235 mm	5.01 dm ³	382.00 g
4052899016781	64150NBU	Blister 1	24 mm x 95 mm x 135 mm	0.31 dm ³	29.00 g
4052899016798	64150NBU	Versandschachtel 10	145 mm x 105 mm x 225 mm	3.43 dm ³	241.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.