K 500 S
MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 5KG

- Eroga 8.5J di energia del colpo per una efficare demolizione
- 1300 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Elettronica per il mantenimento della velocità anche sotto carico per il massimo rendimento
- Avviamento morbido
- Sistema antivibrazione (AVS) con Softgrip su entrambe le impugnature per il massimo abbattimento delle vibrazioni
- Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
- Modalità percussione morbida
- Possibilità di orientare lo scalpello in differenti posizioni
- LED indicatore di stato di manutenzione
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m





Potenza (W)	1,300
Percussioni al minuto a pieno carico	2,840
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni scalpellatura (m/s^2)	11.5
Peso (Kg)	6.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933398220