

CARATTERISTICHE

- Apertura rapida e di grandi dimensioni
- Maniglie di bloccaggio in posizione di marcia avanti e retromarcia
- Rivetti in acciaio inox
- I componenti del corpo e del leverismo sono zincati per resistere alla corrosione
- I morsetti sono autobloccanti, i rimangono bloccati, resistendo alla forza prodotta durante la lavorazione dei componenti

Morsetto a levetta RS Pro da 16,9

Codice RS: 254-670



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Questo morsetto a levetta push-pull dal nostro marchio RS Pro offre il vantaggio di avere un profilo basso, utilizzando il serraggio laterale o terminale e sono più adatti per le applicazioni con limitazioni di altezza. Con un'ampia trasmissione della potenza e il minimo sforzo di funzionamento, questo morsetto a levetta offre la massima forza di serraggio per aiutare l'utente in qualsiasi lavoro.

Specifiche generali

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Morsetto a ginocchiera |
| Applicazione | Industria metallurgica, industria del legno e della plastica |

Specifiche meccaniche

| | |
|-------------------------|--------|
| Apertura ganasce | 16.9mm |
|-------------------------|--------|

Omologazioni

| | |
|----------------------------------|---------|
| Conformità/certificazioni | EN61340 |
|----------------------------------|---------|





Dimensions:

