M18 FN16GA-0X
GROPPINATRICE 20° 1.6 MM M18 FUEL™

- Prestazioni ottimali anche sui legni duri
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
- Minima manutenzione (no gas) e pulizia necessari
- Compatibile con groppini da 1.6 mm
- Dotata di differenti ugelli per garantire la migliore finitura per ogni tipo di applicazione
- Permette uno sparo del chiodo ad un angolo più acuto, per massima versatilità
- Regolazione rapida e semplice della profondità del colpo (senza attrezzi)
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i groppini nel caricatore
- Fino a 1.200 groppini con una batteria REDLITHIUM™ da 2.0 Ah
- Accesso rapido e semplice ai groppini bloccati
- Luce LED per una migliore visuale di battuta
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®





Inclinazione caricatore (°)	20
Diametro groppino (mm)	1.6
Tipo groppini (mm)	32 - 64
Capacità groppini caricatore	110
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933478094