

MERKMALE

- Hochwertiger Stahl
- Zweilagige Frontplatte
- Pulverbeschichtetes Gehäuse
- Präzises Design
- Hochwertiger Fertigungsstandard

Belüftete Rackmontage-Gehäuse von RS Pro, 2 HE, 84 PS, Höhe 88,1 mm, 335 mm tief

RS Best.-Nr. 665-7712



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Die RS Pro PF19 Rackmontage-Gehäuse, eine hochwertige und robuste Elektronikgehäuse-Serie, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Rackmontage-Gehäuse bestehen aus einer Mischung aus hochwertigem gerolltem Stahl und leichten Aluminiumplatten und bieten eine robuste Konstruktion in Kombination mit der robusten pulverbeschichteten Oberfläche für eine lange Lebensdauer des Produkts selbst in rauen Umgebungen. Die Gehäuse sind dank der präzisen Verarbeitung und des ausgereiften Designs einfach zu verwenden und zu montieren. Darüber hinaus bieten die hochwertigen Materialien, die zur Herstellung dieses RS Pro Gehäuses verwendet werden, ein starkes und ästhetisch ansprechendes Endprodukt, das für eine Vielzahl von Anwendungen zu Hause oder in der Industrie geeignet ist.

Allgemeine

| | |
|---|--|
| Montage | Rackmontage |
| Rackeinheiten | 2U |
| Material | Stahl |
| Horizontaler Rastermaß | 84HP |
| Belüftet | Ja |
| Griffe | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Für den Einsatz mit | Unter Bedingungen im Freien und unter Einwirkung der Elemente |
| Rackgröße | Halbe Breite |
| Merkmale | Die Gehäuseserie PF19 ist in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich Von Größen |
| Schalldicht | Nein |
| Lüfter im Lieferumfang enthalten | Nein |

Mechanische

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Abmessungen | 88,1 mm x 482,6 mm x 335 mm |
| Höhe | 88.1mm |
| Tiefe | 335mm |
| Breite | 482.6mm |

Zulassungen

| | |
|-----------------------|---|
| Meldungen | RoHS-Konformitätszertifikat |
| Normen erfüllt | IEC 297/EIA RS-310 C/00/DIN 41494/ ASTM D610-01/ASTM B117 |

There are 24 different sizes and configurations which are available in :

- Height : 1.5U to 6U (B)
- Width : 482 (A)
- Depth : 90, 245, 335, 425 and 465 (D)

