Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

シングル
LED

販売事業者
Rs-online

10-2J13.1066



https://rs-online.eao.com/component/10-2J13.1...

お客様の製品:



10-2J13.1066
シングルLED

操作・表示部分

照光 色:	青

電気的特性

定格電圧:	28 V AC/DC +10%
定格電流:	7 - 14 mA ±15 %
Lumi. 輝度:	650 mcd

機械的特性

重量:	0.002 kg

認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	シングルLED, T1 ¾ MG, 青, 28 V AC/DC +10%
照光の種類:	シングルLED
ヒント:	表面温度が高いため、直列抵抗は機器の端子に直接はんだ付けしないでください（端子板を使用） AC/DCタイプをAC動作で使用する場合、わずかなフリッカーが発生することがあります。 記載されている輝度は、DCで使用した場合 電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです 指定したバージョンは、保護ダイオード（半波長整流器）を直列に接続し、LEDを点灯させたもの LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。 LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

電源電圧が48V以上の場合、電圧低減エレメント（外付け保護用直列抵抗）を使用する必要があります。
国別の安全に関する指示を守ってください。

配線図:



寸法図:

