HSSGL 3.00 x 100 - 10 pc

PUNTE LUNGHE PER METALLO RETTIFICATE HSS-G - DIN 340 - CONF. DA 5 E 10 PEZZI

- Punte rettificate in HSS prodotte secondo lo standard DIN 1897.
- Geometria del tagliente:Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C.
- Bordi taglienti ed affilati per la massima precisione del foro.
- Taglienti con angolo di taglio di 135°.
- Applicazione: adatto per fori profondi. Anche utilizzabile su materiali come legno e plastica.
- Adatta per la foratura sull'acciaio, ghisa, materiale legato e materiale non legato, inox e con carico di rottura fino a 900 N/mm2



⌀ (mm)	3.0
Article Number	4932430330
Lunghezza totale (mm)	100
Lunghezza utile (mm)	66
Quantità confezione	10