

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m イエロー

製品ID: N6PATC10MYL



10mカテゴリ6ケーブル。カテゴリ6の仕様のすべてに一致または上回るレベルを満たしており、安定したギガビットネットワーク接続を行います。耐久性に優れたイエローのPVC被覆材を使用しており、必要に応じて配線の色分けができるようになっています。

本製品は、配線が簡単で、破損や引っ掛かりを防ぐツメ折れ防止カバー付きコネクタを使用しており、設置時にRJ45クリップを保護します。ポートからのケーブル脱落を防ぎ、接続ポイントをしっかりと固定します。

また、本ケーブルは、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力を緩和し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。

StarTech.com製カテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されています。ケーブルへの設備投資から最大限のパフォーマンスを引き出します。

24 AWG銅製ケーブルは、イーサネット給電(PoE)など、要件が大きなイーサネット用途に必要な高いパフォーマンスを提供します。

酸化や腐食による信号損失を防ぎ、最適な伝導性を提供するRJ45コネクタを使用しています。

StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証を提供しており、信頼性が保証されています。

認証、レポート、互換性

用途

- ・ Gigabitネットワークで使えるように設計
- ・ ハブから配電盤までパッチ接続
- ・ ワークステーションから壁コンセントまで接続

製品の特長

- ・ 高品質24 AWG銅線

- ・ ETL 検証済み
- ・ RJ45コネクタ クリッププロテクター
- ・ 近端漏話 (Near End Crosstalk: NEXT) を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
- ・ カラーフードで部署ごとに色分け
- ・ 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
- ・ 最高品質の部品を使って製造

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	4 pair UTP
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ファイア定格	CMG 定格 (汎用)
ケーブルタイプ	ツメ折れ防止機構
配線規格	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

性能

ケーブル定格	Cat6 - 650MHz
--------	---------------

コネクタ

コネクタA	RJ-45
コネクタB	RJ-45

物理的特徴

色	イエロー
心線の構造	銅線 (より線)
ケーブル長さ	32.8 ft [10 m]
製品長さ	32.8 ft [10 m]
製品重量	13.7 oz [387 g]

パッケージ情報

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.0 in [26 mm]
工場出荷時 (パッケージ) 重	14.3 oz [406 g]

量

箱に含まれている
もの

パッケージ内容

10m カテゴリ6 LANケーブル - イエロー

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

