

[2068.MV9] Sélection mécanicien travaux publics



1 [K.30B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 30 mm
x K.30B



1 [K.32B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 32 mm
x K.32B



1 [K.33B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 33 mm
x K.33B



1 [K.34B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 34 mm
x K.34B














1 [K.36B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 36 mm
x K.36B



1 [K.38B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 38 mm
x K.38B

	1 x	[K.41B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 41 mm K.41B
	1 x	[K.42B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 42 mm K.42B
	1 x	[K.46B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 46 mm K.46B
	1 x	[K.50B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 50 mm K.50B
	1 x	[K.54B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 54 mm K.54B
	1 x	[K.55B] Douille, 12 pans métrique, 3/4", 55 mm K.55B
	1 x	Poignée coulissante, 3/4" K.120B
	1 x	Cliquet sans manche, 3/4" K.151B
	1 x	Réducteur, de 3/4" à 1/2" K.230B
	1 x	[K.210B] Rallonge, 3/4", 200 mm K.210B
	1 x	[K.215B] Rallonge, 3/4", 400 mm K.215B

	1 x	Plateau plastique L douille niveau 5 - mm PL.L03
	1 x	Coffret douilles, 6 pans métriques, 1/4" RL.NANO1
	1 x	Poignée articulée, 381 mm, 1/2" S.141A
	1 x	Jeu de douilles 6 pans, MBOX, 30 pièces S.161-5P12
	1 x	[S.208] Rallonges, 1/2", 75 mm S.208
	1 x	Augmentateur, de 1/2" à 3/4" S.232B
	1 x	[44.JE8] Jeux de clés à fourche métriques, 7 pièces, de 8 à 24 mm 44.JE8
	1 x	[440.JE29] Jeux de clés mixtes en métriques, 29 pièces, de 7 à 41 mm 440.JE29
	1 x	[AR.5.5X150] Tournevis ISORYL pour vis à fente, lame fraisée, 5,5 x 150 mm AR.5.5X150
	1 x	[AR.6.5X150] Tournevis ISORYL pour vis à fente, lame fraisée, 6,5 x 150 mm AR.6.5X150
	1 x	[AR.8X150] Tournevis ISORYL pour vis à fente, lame fraisée, 8 x 150 mm AR.8X150



1
x [AT3.5X100] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames fraisées 3,5 x 100 mm
AT3.5X100



1
x [AT4X100] Tournevis PROTWIST®, pour vis à fente, lames hexagonales 4 x 100 mm
AT4X100



1
x [ATD1X75] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 1 x 75 mm
ATD1X75



1
x [ATD2X100] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 2 x 100 mm
ATD2X100



1
x [ATF5.5X150] Tournevis PROTWIST®, lame forgée, pour vis à fente, 5,5 x 150 mm
ATF5.5X150



1
x [ATF6.5X150] Tournevis PROTWIST®, lame forgée, pour vis à fente, 6,5 x 150 mm
ATF6.5X150



1
x [ATF8X200] Tournevis PROTWIST®, lame forgée, pour vis à fente, 8 x 200 mm
ATF8X200



1
x [ATP1X100] Tournevis PROTWIST® pour vis cruciformes Phillips®, 1 x 100 mm
ATP1X100














1
x [ATP2X125] Tournevis PROTWIST® pour vis cruciformes Phillips®, 2 x 125 mm
ATP2X125



1
x Jeu de clés mâles 6 pans en trousse
82H.JL10



1
x [181A.25CPE] Pince multiprise entrecassée à verrouillage "haute performance", 250 mm
181A.25CPE

	1 x	[187A.20CPE] Pince universelle "haute performance", 200 mm 187A.20CPE
	1 x	[188A.20CPE] Pince à becs plats "haute performance", 200 mm 188A.20CPE
	1 x	[192A.16CPE] Pince coupante diagonale, "haute performance", 160 mm 192A.16CPE
	1 x	[501A] Pince-étau à becs longs, 250 mm 501A
	1 x	[505A] Pince-étau grande capacité, 270 mm 505A
	1 x	Mètre à ruban boîtier ABS 893B.319
	1 x	[200H.28] Marteau de mécanicien rivoir, manche hickory, 28 mm 200H.28
	1 x	[208A.32CBA] Massette à embouts interchangeables massettes série « lourde » corps acier, 32 mm EC-EB 208A.32CBA
	1 x	Marteau de mécanicien rivoir 200H.40
	1 x	[247.4] Chasse-clou, 4 mm 247.4
	1 x	[247.6] Chasse-clou, 6 mm 247.6