

## CARATTERISTICHE

- Sei ingressi per termocoppia
- Tipi di termocoppia commutabili K/T/J/R/N/E
- °C/°F selezionabile
- Robusta custodia in ABS
- Fornito con libretto d'uso

# Strumento da banco per termocoppia a sei ingressi RS PRO

Codice RS: 446-4048



I prodotti RS Professionally Approved ti offrono parti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile ai marchi leader senza pagare un prezzo premium.

## Descrizione del prodotto

Il termometro da banco con termocoppia a sei ingressi RS PRO è dotato di un display LCD chiaro con retroilluminazione, sei ingressi per termocoppia e una resistente custodia in ABS . L'unità può essere commutata tra sette tipi di termocoppia per la massima flessibilità.

## Specifiche generali

<b>Termometro</b>	
<b>Serie</b>	RS PRO
<b>Numero di modello</b>	446-4048
<b>Tipo di termometro</b>	Piano da banco
<b>Tipi di sonda compatibili</b>	K/T/J/R/N/E
<b>Numero di ingressi di temperatura</b>	Sei
<b>Misurazione della temperatura massima assoluta</b>	1372°C
<b>Scala di temperatura</b>	Centigradi/Fahrenheit
<b>Tipo di visualizzazione</b>	LCD
<b>Risoluzione</b>	Da 0,1° a 1000°
<b>Migliore precisione</b>	±0,1% della lettura ±0,2°C
<b>Coefficiente di temperatura</b>	0,01% della lettura /°C
<b>Scala di temperatura</b>	ITS-90
<b>temperatura di esercizio</b>	-40°C a 50°C
<b>Temperatura di conservazione</b>	-40°C a 50°C
<b>Umidità di esercizio</b>	Da 0% a 70% di umidità relativa
<b>Applicazioni</b>	Scientifico, industriale

**Specifiche meccaniche**

<b>Materiale dell'alloggiamento</b>	addominali
<b>Dimensioni</b>	148 x 67 x 190 mm
<b>Lunghezza</b>	190 mm
<b>Larghezza</b>	148 mm
<b>Altezza</b>	67 mm
<b>Il peso</b>	155 g

**Specifiche elettriche**

<b>Intervalli di tensione in ingresso* *(opzione – specificare al momento dell'ordine)</b>	240 V CA $\pm$ 10% 110 V CA $\pm$ 10% 9-30 V CA o CC
<b>Tipo di spina</b>	Mini termocoppia

**Categoria di protezione**

<b>Classificazione IP</b>	Resistente all'acqua
---------------------------	----------------------

**Informazioni aggiuntive**

<b>EAN</b>	5060379945130
<b>Numero di tariffa doganale</b>	90251980

**Classificazione**

<b>eCI@ss</b>	5060379945130
<b>UNSPSC</b>	90251980

**Approvazioni**

Dichiarazioni	CE
Certificazione per aree pericolose	No
Standard rispettati	No

**Prodotti Simili**

Stock n.	Marca	nome del prodotto	Applicazione	Tipo di sensore	Tipo di termometro
446-4032	RS PRO	Termometro da banco	Scientifico	Tipi di termocoppie K/T/J/R/N/E	Termometro a ingresso singolo

**Accessori inclusi**

- Libretto operativo